

AKSESORI

Pot Kondensat

Condensate Pot

MODEL : DHCP

**DHCP**

CONDENSATE POT digunakan untuk pengukuran stim atau gas yang mudah terkondensasi seperti berikut.

1) Bagi stim, kerana suhu stim melebihi 200 darjah, ia digunakan apabila stim mesti dikondensasikan menjadi cecair sebelum diukur. Oleh itu, kondensat diisi terlebih dahulu antara POT dan instrumen. Namun, jika suhu stim di bawah 200 darjah, TEE dan PLUG sahaja sudah memadai jika pemancar ialah meter tekanan pembezaan jenisimbangan daya berdiafragma.

Item ciri dalam katalog umum diringkaskan sebagai "melindungi instrumen daripada stim (Protect the gauge from steam)".

2B ~ 4B 1/2 · 3/4 SW / PT / NPT C.S · STS304 · STS316 · A182 Pipe Sch 10 ~ 160

Spesifikasi Teknikal

Item	Nilai
Ciri	Melindungi instrumen daripada stim (Protect the gauge from steam)
Bahan	C.S, STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy, A182 F11, F22, F51
Saiz	2B, 2-1/2B, 3B, 4B
Sambungan (Mounting)	1/2SW, 1/2 PT or NPT, 3/4SW, 3/4 PT or NPT
Jadual paip (Pipe sch)	10, 20, 40, 80, 160
Kod bahan pesanan	STPG, STPT, 304(L)SS, 316(L)SS
Palam / Palam bolong	Plug (P), Vent Plug (V)

Keperluan Pemasangan

- CONDENSATE POT digunakan dalam kedudukan mendatar supaya kondensasi bahan yang diukur menjadi mudah dan perubahan isipadu bahagian instrumen yang bersentuhan dengan cecair diminimumkan, sekali gus meluaskan luas sentuhan kondensat.
- CONDENSATE POT dipasang supaya apabila kondensat mencapai aras tertentu, lebihan dikembalikan ke paip utama; ia dipasang dalam julat 45 darjah ke atas daripada garis mendatar muncung tap, pada aras yang sama bagi kedua-dua sisi tekanan tinggi dan rendah.

Maklumat Pesanan (How to Order)

1 Model / Size	
4	DHCP 4B
3	DHCP 3B
2.5	DHCP 2-1/2B
2	DHCP 2B

2 Pipe sch	
01	Sch 10
02	Sch 20
04	Sch 40
08	Sch 80
16	Sch 160

3 Material	
SG	STPG
ST	STPT
4(L)S	304(L)SS
6(L)S	316(L)SS

4 Connection	
P1	PT 1/2
P3	PT 3/4
N1	NPT 1/2
N3	NPT 3/4
S1	S.W 1/2
S3	S.W 3/4

5 Plug & Vent Plug	
P	Plug
V	Vent Plug

6 Option	
/□□□	Pilihan (dirunding secara berasingan)